

Unitate de ghidare EAGF-P2-KF-60-100

Cod: 8158138

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	60
cursa	100 mm
Jocul la intoarcere	0 μ m
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratia maxima	25 m/s ²
Viteza maxima	1 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Forta maxima Fy	380 N
Forta maxima Fy static	510 N
Forta maxima Fz	380 N
Forta maxima Fz static	510 N
Momentul maxim Mx	20 Nm
Momentul maxim Mx static	27 Nm
Momentul maxim My	15 Nm
Momentul maxim My static	20 Nm
Momentul maxim Mz	15 Nm
Momentul maxim Mz static	20 Nm
Forta de deplasare	3 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	583 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.614 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	17,8 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	17,8 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	31 mm
Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	4,3 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit dur cromat
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul plăcii jugului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat