


# Racord rapid NPQE-L-R14-Q6-F1A-P10

Cod: 8158783

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	standard
Deschidere nominala	4 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	acoperire
pozitie instalare	Oricare
Model	Forma L
Marimea legaturii	10
Structura constructiva	Principiu Push-Pull
variante	Recomandat pentru unitatile de productie a bateriilor litiu-ion
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 8 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura mediu de operare	-13,775 ... 116 psi
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Clasificarea RSBP conform CD-0033	VDMA24364-zona III
clasa de curatenie a incaperii	F1a
Temperatura mediului	ISO clasa 4
Greutate produs	-5 ... 60 °C
tip fixare	13,57 g
Conexiune pneumatica 1	Hexagon extern SW 14
Conexiune pneumatica 2	Filet exterior R1/4
Culoarea inelului de slabire	pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm
Indicatie material	albastru
Materialul carcasei	conform RoHS
Materialul etansarii filetate	PBT
Materialul inelului de eliberare	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul etanșării furtunului	PTFE
Materialul sistemului de retinere al tubului	POM
	NBR
	otel inoxidabil aliaj inalt