

Pipeta detasabila de unica folosinta DHAP-300-TA1FS-P960R

Numar piesa: 8160286

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Volum	300 µl
Unitate de ambalare	960
Structura constructiva	Suport pentru varfuri de pipeta de 20...1000 µl de unica folosinta, de la Festo
Tip de ambalaj	Cadru
Filtru	da
Sarcina bio	ATP: $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE / TSE: liber ADN: < 32 pg ADN uman DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz unitati/µl Endotoxina: $\leq 0,001$ EU/ml RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz unitati/µl
Sterilitate	SAL 1E-6, pre-sterilizat
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura de depozitare	5 °C...40 °C
Nota privind temperatura rulmentului	pe termen scurt pentru transport in ambalaj -25 ... 55 °C
Umiditate relativa	10 - 90 % fara condensare
Conditii de mediu	Presiunea atmosferica 80 ... 106 kPa
Temperatura ambianta	5 °C...40 °C
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material varf de pipeta	PP