

Amortizor de soc DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10

Cod: 8161534

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
cursa	24 mm
Amortizare	autoreglabil
pozitie instalare	Oricare
Detectarea pozitiei	fara
Viteza maxima de impact	1 m/s
Durata de revenire scurta	0,3 s
Mod de functionare	cu simpla actiune prin apasare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
lungime de amortizare	24 mm
Forta maxima de oprire	4.000 N
Consumul de energie maxim la o cursa	180 J
Consumul de energie maxim pe ora	150.000 J
Energia reziduala maxima	0,8 J
Forta de revenire	120 N
Greutate produs	635 g
tip fixare	cu contrapiulita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	otel galvanizat
Materialul tijei	otel aliaj inalt
Materialul piulitei	otel galvanizat