


Cuplaj
EAMD-67-91-32-32X32-U
Cod: 8165458

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	32 mm
Diametru de prindere 2	32 mm
marime de fabricatie	67
Lungime nominala	91 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	4.500 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	858 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	180 Nm
Greutate produs	1.586 g
Indicatie material	conform RoHS