

# Tub material plastic PUN-H-SF-8X1,55-SW

Cod: 8167901

FESTO



## Fisa tehnica

| Caracteristica  | valoare  |
|---|--|
| diametru exterior                                       | 8 mm   |
| Raza de curbura relevanta pentru debit                  | 35 mm  |
| Diametru interior                                       | 4,9 mm   |
| Raza minima de incovoiere                               | 15 mm  |
| Instructiuni de utilizare                               | TPE-U Ether basiert  |
| Proprietatile tuburilor                                 | Suitable for energy chains   |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 0,6 MPa   |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura       | -0,95 ... 6 bar  |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 87 psi   |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura       | -0,095 ... 1,3 MPa   |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare          | -0,95 ... 13 bar   |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura       | -13,775 ... 188,5 psi  |
| Indicatii privind presiunea de operare                  | Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,7 MPa la 0 - 60 °C   |
| mediu de operare  | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichid, fara gheata)   |
| Material testat la foc                                  | UL94 HB  |
| Conformitatea PWIS                                      | VDMA24364-B2-L   |
| clasa de curatenie a incaperii                          | Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator.<br>Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta. |
| Food-safe   | Vedeti informatiile suplimentare despre material   |
| Temperatura mediului                                    | -35 ... 80 °C  |
| Greutate produs in functie de lungime                   | 0,04 kg/m  |
| Conexiune pneumatica                                    | pentru conector cu diametru exterior 8 mm  |
| Culoare   | negru  |
| Duritate Shore  | D 54 +/-3  |
| Indicatie material                                      | conform RoHS   |
| Materialul furtunului                                   | TPE-U(PU)  |