

Tub material plastic PUN-H-SF-18X3,4-BL-25

Cod: 8167912

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| diametru exterior | 18 mm |
| Raza de curbura relevanta pentru debit | 90 mm |
| Diametru interior | 11,2 mm |
| Raza minima de incovoiere | 36 mm |
| Instructiuni de utilizare | TPE-U Ether basiert |
| Proprietatile tuburilor | Suitable for energy chains |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura | -0,95 ... 6 bar |
| Presiune de operare pentru gama completa de temperatura | -13,775 ... 87 psi |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -0,095 ... 1,3 MPa |
| Temperatura dependenta de presiunea de operare | -0,95 ... 13 bar |
| Presiune de functionare dependenta de temperatura | -13,775 ... 188,5 psi |
| Indicatii privind presiunea de operare | Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,7 MPa la 0 - 60 °C |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichid, fara gheata) |
| Material testat la foc | UL94 HB |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| clasa de curatenie a incaperii | Acest produs este un obiect static, generarea activa de particule nu este posibila atunci cand este utilizat in mod corespunzator. Curatati produsul inainte de a-l utiliza intr-un mediu de camera curata si asigurati instalarea corecta. |
| Food-safe | Vedeti informatiile suplimentare despre material |
| Temperatura mediului | -35 ... 80 °C |
| Greutate produs in functie de lungime | 0,188 kg/m |
| Culoare | albastru |
| Duritate Shore | D 54 +/-3 |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Materialul furtunului | TPE-U(PU) |