


Manometru PAGN-40-0.6M-R18-1.6-CPA

Cod: 8178624
Nou

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Zona de afisare	0 ... 0,6 MPa
Corespunde normelor	EN 837-1
Marime nominala manometru	40
Structura constructiva	manometru cu tub Bourdon
tip fixare	montare in linie
mediu de operare	Gaze inerte Fluide neutre
Presiune de operare Mpa	0 ... 0,6 MPa
presiune de operare	0 ... 6 bar
Presiune de operare	0 ... 87 psi
Factor sarcina alternativa	0,66
Clasa preciziei de masurare	1,6
Tip de protectie	IP43
Temperatura de depozitare	-40 ... 70 °C
Temperatura medie	-20 ... 60 °C
Temperatura mediului	-20 ... 60 °C
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicatie material	conform RoHS
Pozitia racordului	Partea posterioara centrata
Conexiune pneumatica	R1/8
Materiale in contact cu mediul	Alama
Materialul dopului filetat	Alama
Materialul carcasei	ABS
Materialul ecranului	PS
Culoare carcasa	negru
Greutate produs	60 g
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	fara acetilena fara oxigen
Scala	Scala simpla