


# Modul de manipulare EHMZ-ELCC-60-TB-KF-

Cod: 8179239

FESTO



Reprezentare

## Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
Diametrul efectiv al pinionului actionarii	30,558 mm
Cursa de lucru	200 ... 800 mm
Suprafetele pentru montare trebuie sa fie plane	0,1 mm/m
Intinderea curelei de transmisie	0,17 %
Pasul curelei de transmisie	3 mm
pozitie instalare	vertical
Structura constructiva	Modul liniar electromecanic cu curea de transmisie zimtata
Detectarea pozitiei	pentru senzori de proximitate
Acceleratia maxima	50 m/s <sup>2</sup>
Viteza maxima	5 m/s
Precizie de repetare	±0,05 mm
Durata de anclansare	100 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 90 %
Tip de protectie	IP20
Temperatura mediului	5 ... 45 °C
Fora de alimentara maxima Fx	300 N
Constanta de avans	96 mm/U
Indicatie material	conform RoHS