


Senzor de proximitate SDBF-FES-1L-PU-K-9-N-LE

Cod: 8182046

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--------------------|
| Model | Design in bloc |
| Indicatie material | conform RoHS |
| Unitate de masurare | Pozitie |
| Principiu de masurare | magneto-rezistiv |
| Temperatura mediului | -4 ... 176 °F |
| Iesire de comutare | PNP |
| Funcție de element de comutare | inchizator |
| Durata de anclansare | 4 μs |
| Curentul maxim de iesire | 500 mA |
| Capacitate maxima de comutare DC | 12 W |
| Cadere de tensiune | 1 V |
| Rezistenta la scurt-circuit | Da |
| Domeniul tensiunilor de operare DC | 6 ... 24 V |
| protectie contra inversarii polaritatii | Da |
| Conexiune electrica 1, tipul conexiunii | cablu |
| Conexiune electrica 1, tehnica de conectare | capat deschis |
| Conexiune electrica 1, numar de pini/fire | 3 |
| Racordare pe directia evacuarii | pe lungime |
| Culoare invelis cablu | gri |
| Materialul invelisului cablului | PVC |
| tip fixare | cu kit de montare |
| pozitie instalare | Oricare |
| Culoare carcasa | transparent |
| Materialul carcasei | PA |
| Afisarea starii de comutare | LED |
| Temperatura ambientala la montarea cablurilor mobile | -4 ... 176 °F |
| Tip de protectie | IP67 NEMA 4 |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-zona III |