



Filtru MS2-LF-QS6-C-P-M-B

Cod: 8183324

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	2
serie	MS
pozitie instalare	vertical +/- 5°
Finetea filtrului	5 µm
purjare	rotativ manual
Structura constructiva	Filtru de sinterizare cu separator centrifugal
Cantitatea maxima de condens	3 ml
Presiune de operare Mpa	0,1 ... 1 MPa
presiune de operare	1 ... 10 bar
Presiune de operare	14,5 ... 145 psi
Debit nominal	250 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
clasa de curatenie a incaperii	ISO clasa 7
Temperatura de depozitare	-5 ... 50 °C
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura medie	-5 ... 50 °C
Temperatura mediului	-5 ... 50 °C
Greutate produs	42,1 g
tip fixare	Montare pe panou frontal montare in linie cu accesorii la alegere:
Conexiune pneumatica 1	QS-6
Conexiune pneumatica 2	QS-6
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul arcului	otel aliaj inalt
Materialul filtrului	PE
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul membranei	NBR
Materialul paharului	PC