


Rezistenta de franare CACR-LE2-6-W60-V

Cod: 8189339
Nou

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Convectie libera vertical
Rezistor de franare cu energie pulsata la 380 V	2.000 Ws
Rezistor de franare cu energie pulsata la 780 V	2.000 Ws
Performanta la 35% ED si 20°C	180 W
Putere nominala a rezistentei de franare	60 W
Rezistenta nominala de franare la 380 V	60 W
Rezistenta nominala de franare la 780 V	60 W
Valoarea rezistentei	6 Ohm
Aprobare	c UL us - Recognized (OL)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura max. la suprafata	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
Tip de protectie	IP54
Temperatura mediului	-40 ... 40 °C
Greutate produs	150 g
tip fixare	cu orificiu
Indicatie material	conform RoHS