

Placa exhaustare VABF-XA-12-M1-C

Cod: 8191741
Nou

FESTO

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Presiune de spargere	17 bar
Debit normal	5.200 l/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel presiune zgomot	95 dB(A)
Nivelul puterii sonore la o distanta de 1 m	106 dB(A)
Greutate produs	24,9 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul amortizorului de zgomot	PE