

Placa de racordare VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Cod: 8191781
Nou

FESTO

Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Dimensiuni l x L x l	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere maxim, montaj perete	6 Nm
Greutate produs	57,9 g
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu
Racord aer auxiliar de comanda 12/14	für Cartridge 12 mm
Racord exhaustare aer de comanda 82/84	für Cartridge 12 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	ranforsat PA
Materialul bucei	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul clemei	otel inoxidabil aliaj inalt