


Supapa de sens VBNF-CBA-Q6-Q6

Numar piesa: 8193270

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Funcție de ventil	Funcția de revenire
Conector pneumatic 1	QS-6
Conexiune pneumatica 2	QS-6
Conexiune aer de control 21	QS-6
Tip de actionare	manual
Debit nominal standard (normalizat conform DIN 1343)	260 l/min
Presiune de lucru	1 MPa 10 bar
Presiunea de control	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Presiune de control	29 psi...145 psi
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Material carcasa	PBT
Culoarea carcasei	gri
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Pozitie de instalare	orice
Tip de actionare controlata cu functie de retur	pneumatic
Funcția de ventilare manuala	cu palpare
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.2 bar...10 bar
Debit normal 1->2 (6-0)	500 l/min
Debit nominal normal 1->2 (6-5)	260 l/min
Timp de comutare oprit	9 ms
Timp de comutare pornit	6 ms
Protectie la explozie	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...70 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Greutate produs	23.3 g

Caracteristica	Valoare
Material aparatoare	ES-BE
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	PBT
Material garnituri	NBR
Material inel detasabil	POM