

Ventuză cu vacuum OGVN-20-A-U

Numar piesa: 8204817

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înalțimii	4.6 mm
Diametrul ventuzei	20 mm
Volum de aspirație	1.04 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Forma de ventuză	burduf rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Potrivit pentru producția de baterii Li-ion	Potrivit pentru producția de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura ambiantă	10 °C...45 °C
Greutate produs	1.1 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Culoare	albastru/albastru deschis
Duritate Shore	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	PUR