


## Ventuză cu vacuum OGVN-75-A-U

Numar piesa: 8204838

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                              | Valoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventuză de compensare a înălțimii           | 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diametrul ventuzei                          | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Volum de aspirație                          | 42.8 cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poziție de conectare                        | sus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poziție de instalare                        | orice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Forma de ventuză                            | burduf rotund de 1,5 ori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Presiune de lucru                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Presiunea nominală de funcționare           | -70 kPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mediu de operare                            | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:::]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK        | 2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conformitatea LABS                          | VDMA24364 zona III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potrivit pentru producția de baterii Li-ion | Produsul corespunde definiției interne a Festo privind produsele de utilizat în producția de baterii: Componentele metalice cu conținut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% sunt excluse de la utilizare. Excepție constituie nichelul din oțeluri, suprafețele nichelate chimic, plăcile de circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher și bobinele |
| Temperatura ambiantă                        | 10 °C...45 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Greutate produs                             | 40 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipul de montare                            | prin racordul de vid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Culoare                                     | albastru/albastru deschis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duritate Shore                              | A 30 +/-5<br>A 70 +/-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nota privind materialele                    | Conform RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Material ventuze                            | PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |