


# Ventuza cu conector OGVM-30X65-AV-N-G38F

Numar piesa: 8210277

FESTO



## Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuza de compensare a inaltimii	7 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	15 mm
Latimea nominala	6 mm
Dimensiunea ventuzei	30x65 mm
Volum de aspiratie	11.5 cm <sup>3</sup>
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Forma de ventuza	burduf oval de 1,5 ori
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominala de functionare	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1/A2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Fora de mentinere la presiune de lucru nominala	66 N
Fora transversala verticala la presiunea de lucru nominala	104 N
Greutate produs	51 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	Filet interior G3/8
Culoare	negru
Duritate Shore	60 +/- 5
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	NBR