


Ventuză cu conector OGVM-45-G-N-G38F

Numar piesa: 8211022

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ventuză de compensare a înălțimii	7.8 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	25 mm
Latimea nominală	4 mm
Diametrul ventuzei	45 mm
Volum de aspirație	9.4 cm ³
Pozitie de conectare	sus
Pozitie de instalare	orice
Forma de ventuză	rotund, în forma de clopot
Presiune de lucru	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Presiunea nominală de funcționare	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistență la coroziune KBK	2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1/A2-L
Temperatura ambiantă	-20 °C...80 °C
Forța de menținere la presiune de lucru nominală	77 N
Forța transversală la presiunea de lucru nominală	117 N
Greutate produs	25 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	Filet interior G3/8
Culoare	negru
Duritate Shore	60 +/- 5
Material pivot de înșurubare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	NBR