


Filtru de conducta OAFa-C-Q6-E-E

Numar piesa: 8212641

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	6 mm
Nota de aplicare	Curațarea carcasei cu solvenți polari (de ex. alcool) este interzisă.
Pozitie de instalare	orice
Finete de filtrare	40 μm
Presiune de lucru	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Mediu de operare	Aer
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Potrivit pentru productia de baterii in conformitate cu definitia interna Festo in gradul de severitate F1A cu restrictii privind utilizarea Cu/Zn/Ni
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Greutate produs	11 g
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conexiune pneumatica	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	HNBR
Material filtru	PE
Material carcasa	PA