

# Ventuză cu conector OGVM-30X65-AV-N-RA

Numar piesa: 8213253

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica                                              | Valoare                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ventuză de compensare a înălțimii                           | 7 mm                                                        |
| Raza min. a piesei de prelucrat                             | 15 mm                                                       |
| Latimea nominală                                            | 6 mm                                                        |
| Dimensiunea ventuzei                                        | 30x65 mm                                                    |
| Volum de aspirație                                          | 11.5 cm <sup>3</sup>                                        |
| Pozitie de conectare                                        | sus                                                         |
| Pozitie de instalare                                        | orice                                                       |
| Forma de ventuză                                            | burduf oval de 1,5 ori                                      |
| Presiune de lucru                                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Presiunea nominală de funcționare                           | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                             |
| Mediu de operare                                            | aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]              |
| Clasa de rezistență la coroziune KBK                        | 2 - Solicitare moderată din cauza coroziunii                |
| Conformitatea LABS                                          | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| Temperatura ambiantă                                        | -20 °C...80 °C                                              |
| Forță de menținere la presiune de lucru nominală            | 66 N                                                        |
| Forță transversală verticală la presiunea de lucru nominală | 104 N                                                       |
| Greutate produs                                             | 56 g                                                        |
| Tipul de montare                                            | prin racordul de vid                                        |
| Racord de vacuum                                            | Adaptor dreptunghiular RA                                   |
| Culoare                                                     | negru                                                       |
| Duritate Shore                                              | 60 +/- 5                                                    |
| Material pivot de înșurubare                                | Aliaj de aluminiu forjat                                    |
| Nota privind materialele                                    | Conform RoHS                                                |
| Material ventuze                                            | NBR                                                         |