

Panou de control CDSV-P20-A

Numar piesa: 8217573

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Lungimea max. a cablului	3 m
Elemente de comanda	3 butoane
Protectie la polaritate inversa	pentru toate conexiunile electrice
Rezistenta la suprasarcina	disponibil
Domeniu de tensiune de lucru CC	15 V...30 V
Consum de curent la tensiunea nominala de functionare	Componente electronice : <= 100 mA
Consum max. de curent	20 mA
Semnul KC	KC-EMV
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Potrivit pentru productia de baterii Li-ion	Potrivit pentru productia de baterii cu valori reduse de Cu/Zn/Ni (F1a)
Potrivirea camerelor curate, măsurată în conformitate cu ISO 14644-14	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura de depozitare	-20 °C...80 °C
Umiditate relativa	0 - 85 %
Tip de protectie	IP40
Clasa de protectie	III
Temperatura ambianta	0 °C...50 °C
Greutate produs	21 g
Consum de energie electrica	0.5 W
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Inaltime nominala de utilizare	<= 2000 m NHN
Tip de afisaj	LCD luminat
Afisaj gata de functionare	prin iluminare din spate
Afisaj de stare	LED albastru = stare normala LED rosu = defectiune
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Ranforsat cu PA