

Ventil cu rola L-5-1/4-B



Cod: 8993

FESTO

cu mecanism unisens si racord pentru niplu-fisa pentru furtun NW 3.

Funcție de alegere a racordurilor, poate fi normal deschis sau normal închis.

Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/2 monostabil
tip de actionare	mechanc
Debit nominal	550 l/min
presiune de operare	-0,95 ... 10 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Deschidere nominala	7 mm
Tip de comanda	direct
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
forta de actionare	71,5 N
Greutate produs	360 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Conexiune pneumatica 3	G1/4
Conexiune pneumatica 4	G1/4
Conexiune pneumatica 5	G1/4
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcsei	Aluminiu turnat sub presiune