

Teava metalica PM-6

Cod: 9087

FESTO

compatibil cu conector QS.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
diametru exterior	8 mm
Raza de curbura relevanta pentru debit	25 mm
Diametru interior	5,2 mm
Temperatura dependenta de presiunea de operare	-0,95 ... 30 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-29 ... 65 °C
Greutate produs in functie de lungime	0,032 kg/m
Culoare	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul furtunului	Aliaj de aluminiu forjat PE