


Articulație sferică SGS-M12

Cod: 9257

FESTO

cu piulita hexagonală, pentru fixare sferică oscilantă pentru cilindru
(pe partea tijei de piston.) conform DIN ISO 8139



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M12
bazat pe norme	ISO 12240-4
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	132 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul inelului exterior	Alama
Materialul carcasei	otel galvanizat
Materialul inelului interior	otel
Materialul piulitei	otel galvanizat