



# Ventil de succesiune VD-3-PK-3

Cod: 9270

FESTO

cu placa de baza 2n pentru tub DN 3 mm.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Debit nominal	100 l/min
Presiune de operare Mpa	0,18 ... 0,8 MPa
presiune de operare	1,8 ... 8 bar
Deschidere nominala	2,5 mm
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Greutate produs	220 g
tip fixare	cu orificiu
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Conexiune pneumatica 3	PK-3
Indicatie material	conform RoHS