


Adaptor AD-G1/4-1/4NPT-I

Cod: 9396

FESTO

Filet interior pe o parte, filet exterior pe cealalta



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	7,95 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1	11 Nm
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 2	12 Nm
Cuplul nominal de strangere	9,05 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	24,22 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet interior 1/4 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	PVC
Materialul carcasei	otel galvanizat