


Adaptor AD-G1/2-1/2NPT-I

Cod: 9398

FESTO

Filet interior pe o parte, filet exterior pe cealalta



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	14,3 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1	40 Nm
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 2	28 Nm
Cuplul nominal de strangere	47,9 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	51,89 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/2
Conexiune pneumatica 2	Filet interior 1/2 NPT
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	PVC
Materialul carcasei	otel galvanizat