


# Conector de trecere QCK-1/8-PK-4-B

Cod: 9425

FESTO

Filet interior cu garnitura de etansare.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	3,4 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	Bulkhead
Marimea legaturii	10
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presiune de operare pentru gama completa de temperatura	-13,775 ... 145 psi
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplul nominal de strangere	3,5 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Conexiune pneumatica 1	Filet interior G1/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 6 mm pentru stut cu diametrul interior de 4 mm cu piulita
Materialul piulitei de legatura	Aliaj de aluminiu, anodizat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul piulitei	otel galvanizat
Material - conector	Aliaj de aluminiu, anodizat