

Drosel cu amortizor de zgomot GRU-1/2-B

Cod: 9519

FESTO

Drosel cu amortizor integrat pentru controlul debitului de iesire la ventile cu un anumit design



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu amortizor
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Elemente de ajustare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
Debit normal 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	0 ... 4.000 l/min
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
Materialul carcasei	Aluminiu
pozitie instalare	Oricare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura	0 ... 10 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 70 °C
Greutate produs	100 g
Materialul insertiei amortizorului	PE
Materialul dopului filetat	Aluminiu turnat sub presiune
Indicatie material	conform RoHS
Materialul surubului de ajustare	PA