

# Robinet cu bila

## QH-1/2

Cod: 9543

FESTO

Robinet cu bila, din alama, actionat manual cu filet conform ISO 228.  
Acest produs este adecvat pentru operarea cu vacuum.



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	2/2 bistabil
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	G1/2
tip de actionare	manual
tip fixare	montare in linie
Debit nominal	11.500 l/min
Deschidere nominala	15 mm
Materialul carcasei	Alama
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Corespunde normelor	ISO 228-1
Structura constructiva	Robinet cu bila
Presiune nominala ventil	40
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-::-] Gaze inerte Apa (fara vapori) Fluide neutre La cerere alte medii
Temperatura medie	-20 ... 150 °C
Greutate produs	340 g
Materialul etansarilor	FPM PTFE
Materialul bilei	Alama, cromata
Materialul axului	Alama