

Furca SG-M42X2

Cod: 9582

FESTO

cu piulita hexagonala, pentru montarea cilindrilor oscilanti (pe partea laterala a tijei) conform DIN ISO 8140



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	M42x2
Corespunde normelor	ISO 8140
Racord filetat	Filet interior M42x2
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	7.520 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul pinului de montaj	otel zincat
Materialul furcii	otel zincat
Materialul piulitei	otel zincat