

Niplu dublu E-G1/2-1/2NPT

Cod: 9633

FESTO

cu doua inele de etansare



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	14,3 mm
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 1	40 Nm
Cuplu de strangere maxim, conectare pneumatica 2	28 Nm
Cuplul nominal de strangere	47,9 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 20 %
Greutate produs	47,68 g
Conexiune pneumatica 1	G1/2
Conexiune pneumatica 2	1/2 NPT
Indicatie material	conform RoHS