



# Ventil impuls scurt VLK-3-PK-3

Cod: 9639

FESTO

cu placa de baza 2n



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	2,5 mm
presiune de operare	2,5 ... 8 bar
Debit nominal	90 l/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	170 g
tip fixare	Pe cadru de montare
Materialul etansarilor	TPE-U(PU)
Materialul carcasei	zinc turnat sub presiune