

# Штекер индикатора MCL-230AC

№ изделия: 10001

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Вес продукта	12 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип А по EN 175301-803 Разъем По DIN EN 175301-803
Номинальное рабочее напряжение AC	230 V
Линейная частота	50 ... 60 Hz
Допустимые колебания напряжения	-20 % / +15 %
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	РА6 усиленный