

Коллекторная плита NAV-1/2-3C-ISO

№ изделия: 10175

FESTO

со стыковой поверхностью по DIN ISO 5599/1, для блочного монтажа, присоединение снизу.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	ISO 5599-1
Авторизация	UL - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	700 g
Подвод пилотного воздуха 12/14	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/2
Пневматическое присоединение, канал 4	G1/2
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление