

Фильтр-глушитель шума LFU-1/2

№ изделия: 10494

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Расход в атмосферу	6.000 l/min
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое присоединение	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)