

Фильтр-глушитель шума LFU-1

№ изделия: 10495

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Входное давление 1	0 ... 16 bar
Давление питания 1 Мпа	0 ... 1,6 МПа
Давление питания 1 psi	0 ... 232 psi
Расход в атмосферу	12.500 l/min
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое присоединение	G1
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)