

Штекерная розетка NECU-M-B12G5-C2-PB

№ изделия: 1067905

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101 EN 61984
Вес продукта	48,7 g
Электрическое присоединение 1	Прямая розетка, M12x1, 5-пиновая, В-закодирован
Код розетки	В
Электрическое присоединение 2	Вворачиваемый терминал, может быть экранирован
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 125 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 125 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	1,5 kV
Свойства передачи	DIN EN 50173 / CAT 5
Допустимый диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Поперечное сечение терминала	0,14 ... 0,75 mm ²
Класс защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	Цинковая штамповка Никелирование
Материал электрического контакта	Латунь Позолочен