

Штекер NECU-S-M8G4-C2

№ изделия: 1068198

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Соответствует стандарту	EN 61076-2-104
Частота соединения	100
Вывод кабеля	Прямой
Вес продукта	9,1 g
Электрическое подключение 1, исполнение	Круглый
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, технология подключения	M8x1, A-код по EN 61076-2-104
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	4
Электрическое подключение 1, тип монтажа	Фиксация винта с A/F9
Электрическое подключение 2, технология подключения	Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	4 A
Импульсная мощность	0,8 kV
Диаметр кабеля	3,5 ... 5 mm
Номинальное сечение провода	0,14 ... 0,5 mm ²
Класс защиты	IP67
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
Материал винтового фиксатора	Никелированная латунь
Материал электрического контакта	Латунь, позолоченная