


# Вилкообразная головка SGA-M16X1,5

№ изделия: 10768

FESTO

с внешней резьбой, для поворотного крепления цилиндров.



## Таблица данных

| Характеристика                           | Значение  |
|--|---|
| Размер                                   | M16x1,5   |
| Радиальное отклонение +/-                | 5 mm  |
| Компенсация угла +/-                     | 120 deg   |
| Положение при сборке                     | Любое   |
| Резьбовое присоединение                  | Наружная резьба M16x1,5   |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L  |
| Температура окружающей среды             | -40 ... 150 °C  |
| Вес продукта                             | 512 g   |
| Замечания по материалу                   | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал монтажного штифта               | сталь, гальванизированная   |
| Материал шарнира на шток                 | Сталь<br>Гальванизирован  |
| Материал фиксатора                       | Пружинная сталь, гальванизированная   |