

Вилкообразная головка SGA-M20X1,5

№ изделия: 10769

FESTO

с внешней резьбой, для поворотного крепления цилиндров.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	M20x1,5
Радиальное отклонение +/-	5 mm
Компенсация угла +/-	120 deg
Положение при сборке	Любое
Резьбовое присоединение	Наружная резьба M20x1,5
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 150 °C
Вес продукта	954 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного штифта	сталь, гальванизированная
Материал шарнира на шток	Сталь Гальванизирован
Материал фиксатора	Пружинная сталь, гальванизированная