



# Пневмораспределитель J-3-РК-3

№ изделия: 10772

FESTO

Этот тип подходит для работы на вакууме.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2, бистабильный
Стандартный номинальный расход	100 l/min
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Тип конструкции	Золотниковый
Условный проход	2,5 mm
Время переключения, реверс	7 ms
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	75 g
Тип крепления	На монтажной плите На монтажной раме со сквозным отверстием Опция
Подвод пилотного воздуха 12	РК-3
Подвод пилотного воздуха 14	РК-3
Пневматическое подключение, канал 1	РК-3
Пневматическое присоединение, канал 4	РК-3
Пневматическое присоединение, канал 5	РК-3
Материал соединительной плиты	Латунь PPS с армированием
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Пластик Цинковая штамповка