

Шарнирная головка SGS-M48X2

№ изделия: 10777

FESTO

с шестигранной гайкой, для сферического поворотного крепления цилиндров, (со штоковой стороны), по DIN ISO 8139.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | M48x2 |
| Основан на стандарте | ISO 12240-4 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -40 ... 150 °C |
| Вес продукта | 5.527 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал наружного кольца | Латунь |
| Материал корпуса | сталь, гальванизированная |
| Материал внутреннего кольца | Сталь |
| Материал гайки | сталь, гальванизированная |