

Амортизатор YSR-16-20

№ изделия: 10868

FESTO

Регулируемый, наполняемый





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	16
Ход	20 mm
Демпфирование	настраиваемый Жесткость
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,4 s
Время сброса длинное	1 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	20 mm
Макс. усилие остановки	1.600 N
Макс. потребление энергии на ход	32 J
Макс. потребление энергии в час	130.000 J
Макс. остаточная энергия	0,16 J
Усилие сброса	20 N
Вес продукта	240 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Сталь Гальванизирован
Информация о материале, шток	Легированная сталь