

Осевой набор EAMM-A-D19-35S

№ изделия: 1087729

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Положение при сборке | Любое |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Передаваемый момент | 1,1 Nm |
| Вес продукта | 90 g |
| Код интерфейса, привод | D19A |
| Код интерфейса, двигатель | 35S |
| Замечания по материалу | Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |