

# Стандартный цилиндр DSN-5/8"-1"-P

№ изделия: 11333

FESTO

на основе DIN ISO 6432, с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях. Различные возможности крепления без и с дополнительными элементами крепления.

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США



## Таблица данных

| Характеристика                               | Значение   |
|--|--|
| Ход  | 25,4 mm  |
| Диаметр поршня                               | 5/8"   |
| Основан на стандарте                         | ISO 6432   |
| Демпфирование                                | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Конец штока                                  | Наружная резьба                                  |
| Рабочее давление                             | 1 ... 10 bar                                     |
| Режим работы                                 | двустороннего действия                           |
| Рабочая среда                                | Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC     | 2  |
| Окружающая температура                       | -20 ... 80 °C                                    |
| Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход | 103,7 N  |
| Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход   | 120,6 N  |
| Пневматическое соединение                    | M16x1,5  |
| Информация о материале крышки                | Обработанный алюминиевый сплав                   |
| Информация о материале уплотнений            | NBR<br>TPU-U(PU)                                 |
| Информация о материале штока                 | Легированная сталь, нержавеющая                  |
| Информация о материале корпуса цилиндра      | Легированная сталь, нержавеющая                  |