

Стандартный цилиндр DSN-3/4"-1"-P

№ изделия: 11342

FESTO

на основе DIN ISO 6432, с упругими демпфирующими кольцами в конечных положениях. Различные возможности крепления без и с дополнительными элементами крепления.

Эти продукты можно заказать только из Фесто-США




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ход	25,4 mm
Диаметр поршня	3/4"
Основан на стандарте	ISO 6432
Демпфирование	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Конец штока	Наружная резьба
Рабочее давление	1 ... 10 bar
Режим работы	двустороннего действия
Рабочая среда	Осушенный сжатый воздух, с маслом или без масла
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Окружающая температура	-20 ... 80 °C
Теоретическое усилие при 6 бар, обратный ход	158,3 N
Теоретическое усилие при 6 бар, прямой ход	188,5 N
Пневматическое соединение	M22x1,5
Информация о материале крышки	Обработанный алюминиевый сплав
Информация о материале уплотнений	NBR TPU-U(PU)
Информация о материале штока	Легированная сталь, нержавеющая
Информация о материале корпуса цилиндра	Легированная сталь, нержавеющая