

# Амортизатор DYSR-32-60-Y5

№ изделия: 1138649

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Ход	60 mm
Демпфирование	настраиваемый
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Без
Макс. скорость удара	3 m/s
Время сброса короткое	0,6 s
Время сброса длинное	3 s
Режим работы	одностороннего действия нажимного действия
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Длина демпфирования	60 mm
Макс. усилие остановки	6.400 N
Макс. потребление энергии на ход	384 J
Макс. потребление энергии в час	330.000 J
Макс. остаточная энергия	2 J
Усилие сброса	18 N
Вес продукта	1.355 g
Тип крепления	с контргайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	сталь, гальванизированная
Материал штока	High alloy steel, hardened