


# Встроенный концевой выключатель SRBF-CA4-YR90-MW-22A-C2M20

№ изделия: 1152496

FESTO

С монтажным адаптером, монтажной поверхностью 30x80 мм, для приводов с высотой вала 30 мм.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	Угловой
Основан на стандарте	EN 60947-5-1 ISO 5211
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Принцип измерения	Механический/электрический Для герконов
Температура окружающей среды	-25 ... 80 °C
Функция переключающего элемента	Переключатель
Макс. характеристика контакта AC	1.770 VA
Макс. характеристика контакта DC	36 W
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 24 V
Номинальное поперечное сечение соединяемого проводника	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Тип крепления	На фланце по ISO 5211 с принадлежностями
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	680 g
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление Окрашен
Информация о материале, поставляемые принадлежности	Легированная сталь Легированная сталь, нержавеющая
Диапазон уставок, запись угла	0 ... 90 deg
Класс защиты	IP67
Напряжение изоляции	250 V
Импульсная мощность	4 kV
Классификация сопротивления коррозии CRC	0
Степень загрязнения	3